



1552

Kryt dělený, wg Up IP44, krémová lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	1013
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	59 mm
Šířka	59 mm
Hloubka	15 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou
--------------	------------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Mechanická odolnost IK	IK02

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Upevnění sponami
Tlačítko	Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano