



1557

**Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	59 mm
Larghezza	59 mm
Profondità	15 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK02

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Custodia	Con tappo di copertura per il montaggio a vite
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore