



FN6040PGW

**Porte partielle vitrée, quadro evo 600x400**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	400 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	43 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Laqué

**Architecture**

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre de rangées	0

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----