



41102089



**Розетка з з/к з контр.лампю, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 40,80 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 32 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Підключення**

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

**Аксесуари**

Має поле для маркування Так

**Емність**

Кількість модулів 1

**Елементи керування та індикатори**

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудований індикатор контролю роботи

**Безпека**

З посиленним захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Так

**Ідентифікація**

З відбитком Ні

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

---

**Сумісний із**

R.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так