



FZ052R

Porte,univers,pour FR52* armoires, IP55, 800x550 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	25 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Droite

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Equipement

Nombre de travée de large 2

Connectivité

Type de montage Avec charnières

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui