



FZ051R

Porte, univers, pour FR51\* armoires, IP55, 800x300 mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Adapté au type de coffret | En saillie |
|---------------------------|------------|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 750 mm |
| Largeur    | 250 mm |
| Profondeur | 25 mm  |

#### Plastron, porte

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Porte transparente            | No                  |
| Nombre de portes de l'armoire | 1                   |
| Type de porte                 | Porte butée         |
| Type de poignée               | Poignée escamotable |
| Nombre de serrures            | 1                   |

#### Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Code RAL   | 7035          |
| Couleur    | Gris clair    |
| Matière    | Acier         |
| Traitement | Thermolaquage |

#### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

#### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

#### Connectivité

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Type de montage | Avec charnière |
|-----------------|----------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Adapté à un usage extérieur | No |
|-----------------------------|----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|