



75648001



Interfaccia universale otto ingressi da incasso KNX nero

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 8

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED Sì

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Cavo

Lunghezza del cavo 10 m

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 20 - 20 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Serie

Altezza 48 mm

Profondità 32 mm

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì