



75648001



## KNX universele-interface 8-voudig, inbouw

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 8 |
|-----------------|---|

#### Samenstelling

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Externe signaalspanning noodzakelijk | Nee |
|--------------------------------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

#### Samenstelling

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |
|--------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Verlichting

|               |    |
|---------------|----|
| LED besturing | Ja |
|---------------|----|

#### Materiaal

|          |       |
|----------|-------|
| Kleur    | Zwart |
| RAL-code | 9005  |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Kabel

|             |      |
|-------------|------|
| Kabellengte | 10 m |
|-------------|------|

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ingangsspanning     | 20 - 20 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
| Type voeding        | AC/DC     |

#### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 48 mm |
| Diepte | 32 mm |

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |