



75648001



Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 8

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon Ne

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Rasvjeta

LED kontrola Da

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Kabal

Dužina kabla 10 m

Napon

Ulazni napon 20 - 20 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja AC/DC

Dimenzije

Visina 48 mm

Dubina 32 mm

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da