



LFS6020009010

Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	9770 - 9770 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	41
---	----

**Matière**

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

**Illustrations | dessins**

