



FZ053R

**Reserve deur voor FR53\* verdeler, IP55, 800 x 800 mm**

**Technische karakteristieken**

**Compatibiliteit**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Geschikt voor type verdeelkast | Opbouw |
|--------------------------------|--------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 750 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte  | 25 mm  |

**Deksel, deur**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Deuris transparant | Nee        |
| Aantal kastdeuren  | 1          |
| Type kastdeur      | Deurstop   |
| Soort handgreep    | Zwenkgreep |
| Aantal sloten      | 1          |

**Materiaal**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RAL-kleur              | 7035          |
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| Materiaal              | Staal         |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |

**Architectuur**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Positie kastdeur | Rechts |
|------------------|--------|

**Veiligheid**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55        |
| Type slot            | Zonder slot |

**Uitrusting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
|-----------------------------|---|

**Connectiviteit**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Aansluitwijze | Met scharnier |
|---------------|---------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Installatie, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|