



50413512



**W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podsw. p. opis., IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz

**Materiały**

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Wysokość 80 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Zacisk Złączka przyłączeniowa Wago 3-biegunowa do połączenia

Typ połączenia Z zaciskiem N  
Z zaciskami wtykowymi