



50413512



### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Клавішний перемикач

#### Матеріали

Colour Полярна білизна  
Обробка поверхні Матовий  
Матеріал Термопластик  
Обробка Необроблений  
Прозорий Ні

#### Розміри

Висота 80 mm  
Ширина 80 mm  
Глибина 32 mm  
Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm  
Висота стрічки P-touch для поля маркування 12 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1  
Тип кнопки Одинарна кнопка  
З контактом зворотного зв'язку Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55  
Ударостійкість IK IK05

#### Аксесуари

Має поле для маркування Так

#### Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

#### Тексти

Відбиток Без надруку  
Режим встановлення Для гвинтового кріплення  
Освітлення Із синім світлодіодним блоком 230 В  
Клема 3-провідний з'єднувальний затискач Wago для електропроводки  
Тип з'єднання 3 N-терміналом  
Зі вставними клемами