



50413512



puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

##### Materiali

Colore Bianco polare

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

##### Serie

Altezza 80 mm

Larghezza 80 mm

Profondità 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch del portaetichetta 12 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

##### Acessori

Con portaetichetta Sì

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

##### Testo

Serigrafia Senza serigrafia

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Morsetto Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto

Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetti a molla

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì