



50413512

Přístroj tlačítka 1-pólového s krytkou, řazení 1/0So s LED, W.1, bílá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídící/ovládací prvek Klapka

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 80 mm

Šířka 80 mm

Hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V

Svorka Třívodičová připojovací svorka Wago s klipem pro zapojení

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano