



KH45A

Zacisk rozgałęźny 5-polowy 2x35/2x25mm²/pole 3xL, 1xN, 1xPE

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	38 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	53 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 35 mm ²
--	--------------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	5
-----------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak