



KH45A

Glavna razdjelna klema, 5P, 2x35/2x25mm² po polu, 3 faze, 1 nula, 1 zemlja

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	38 mm
Širina	135 mm
Dubina	53 mm

Veza

Presjek krutog provodnika	1.5 - 35 mm ²
---------------------------	--------------------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,50 - 3,50 Nm
------------------------	----------------

Električna struja

Nazivna struja	100 A
----------------	-------

Arhitektura

Broj polova	5
-------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da