



KH45A

**ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 5P,2X35 /ΠΟΛΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	38 mm
Πλάτος	135 mm
Βάθος	53 mm

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,50 - 3,50 Nm
--------------------------	----------------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	100 A
------------------	-------

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	5
---------------	---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι