



KH45A

Avgreningsplint, 5-Polig, petsäker, 2 utgående per pol, Enkelledare 25 till 25mm²

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	38 mm
Bredd	135 mm
Djup	53 mm

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 35 mm ²
-------------------	--------------------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Elektrisk ström

Märkström	100 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja