



KN45A

Клемник вводно/розгалужуючий, ізолюваний, 5п

Технічні характеристики

Розміри

Висота	38 mm
Ширина	135 mm
Глибина	53 mm

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	3,50 - 3,50 Nm
--------------------------------	----------------

Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	5
-------------------	---

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes