



LFS6020009016

Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	9770 - 9770 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	41
---	----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

