



LFS6020009016



## Matarkanal LFS 60x200mm, stål, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Höjd      | 60 mm                       |
| Bredd     | 200 mm                      |
| Längd     | 2000 mm                     |
| Inre area | 9770 - 9770 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 41 |
|---------------------------------------------------------|----|

#### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Lackad    |
| RAL-kod    | 9016      |
| Färg       | Trafikvit |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Skarv | Kopplingar som separat referens |
|-------|---------------------------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 0     |
| Antal fack                    | 1 - 4 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 3     |
| Kabelhållare medföljer        | Ja    |
| Med skyddsfilm                | Nej   |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

