



945192505

## Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, ant

### Właściwości techniczne

#### Łączność

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Instalacja poprzez wbudowanie<br>Mocowanie śrubowe |
|----------------|----------------------------------------------------|

#### Tłumienie

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 5 dB |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz  | 4 dB |
| Tłumienie przelotowe 2150 MHz    | 5 dB |
| Tłumienie przelotowe 860 MHz     | 4 dB |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku | Gniazdo przelotowe |
|------------------|--------------------|

#### Częstotliwość

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Szerokość pasma częstotliwości | 5 - 2400 MHz |
|--------------------------------|--------------|

#### Sprzęt

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 1 |
|--------------|---|

#### Materiały

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Materiał | Metal<br>Tworzywo sztuczne |
| Kolor    | Antracyt                   |
| Kod RAL  | 7021                       |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Głębokość                    | 27 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 40 mm |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |