



945192505

**AntenneWCD SAT, berker Integro, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |
|---------------|-----------------------------------------|

**Demping**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Aansluitdemping bij 2150 MHz | 5 dB |
| Aansluitdemping bij 860 MHz  | 4 dB |
| Doorgangsdemping 2150 MHz    | 5 dB |
| Doorgangsverlies 860 MHz     | 4 dB |

**Aansluiting**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Type connector/steker | Lasdoos |
|-----------------------|---------|

**Frequentie**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Frequentie bandbreedte | 5 - 2400 MHz |
|------------------------|--------------|

**Samenstelling**

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 1 |
|------------------|---|

**Materiaal**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
| Kleur     | Antraciet           |
| RAL-code  | 7021                |

**Afmetingen**

|              |       |
|--------------|-------|
| Diepte       | 27 mm |
| Inbouwdiepte | 40 mm |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |