



945192505

Integro - tomada SAT, antracite mate

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso
------------------	--

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	5 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	4 dB
Perda de passagem 2150 MHz	5 dB
Perda de passagem 860 MHz	4 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Equipamento

Número de saídas	1
------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Cor	Antracite
Código RAL	7021

Dimensões

Profundidade	27 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim