



ATA205008014

Moulure ATA 20x50 Marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 900 - 900 mm ² |

Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 5 |
|---|---|

Matières

| | |
|------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 8014 |
| Couleur | Marron |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

Normes

| | |
|--|----|
| Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|--|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 65 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | No |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |