




28342045

Univ.draaidimmer +c.st, berker R.Classic zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	59 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 25 °C
---------------------	-----------

Teksten

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Bijpost-ingang	Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer