




28342045

Vriddimmer 50-420W RC Svart OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Metall Plast

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	59 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 25 °C
------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Expansionsenhet ingång	Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer