



FL306B

orion+ Obudowa poliester 850x850x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	850 mm
Szerokość	850 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

##### Sprzęt

Liczba rzędów	5
---------------	---

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----