



FL306B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 850X850X300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|----------------------------|---------|
| Ύψος | 850 mm |
| Πλάτος | 850 mm |
| Βάθος | 300 mm |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,50 mm |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65 |
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
| Τύπος κλειδώματος | 3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK10 |

Εξοπλισμός

| | |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος | 1 |
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 0 |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι |

Υλικά

| | |
|-------------|--------------|
| Χρώμα | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035 |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Υλικό | Πλαστικό |

Εξοπλισμός

| | |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 5 |
|----------------|---|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0 |
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|