



14641606



**C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-Ian, Excel, 30°, Antracit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Moduluttag
Antal anslutningar	2

**Kapacitet**

Antal moduler	2
---------------	---

**Material**

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	30 mm

**Anslutning**

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK05

**Text**

Märkning	Märkningsfältet kan fästas i matchande mellanring
Uttagsmoduler	Med 30° snedställt uttag

**Lämplig för**

Q.x / S.x/B.x

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja