



LFS601500VERZ

**Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	7000 - 7000 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29
---	----

**Matière**

Matériau	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zingué

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 3
Nombre de cloisons clipsables	2
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

