



LFS601500VERZ

LFS, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, verzinkt

Technische karakteristieken

Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 60 mm                       |
| Breedte         | 150 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 7000 - 7000 mm <sup>2</sup> |

Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 29 |
|------------------------------------------------------------|----|

Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Staal          |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur                  | Zink           |

Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|------------------------------------------|

Uitrusting

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 3 |
| Aantal scheidingswanden | 2     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

