



LFS601500VERZ

**tehalit.LFS Kanał stalowy 60x150mm, ocynk**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	60 mm
Szerokość	150 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	7000 - 7000 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	29
---	----

**Materiały**

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

**Sprzęt**

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 3
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	2
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

