



LFS601500VERZ



Matarkanal LFS 60x150mm, stål, Förzinkad

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	150 mm
Längd	2000 mm
Inre area	7000 - 7000 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	29
---	----

Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 90 °C
-----------------	------------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 3
Antal anslutbara mellanväggar	2
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

