




937522509

**Spínač 2-pólový s kontrolkou a potiskem "0", Integro Flow, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Identifikace**

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

**Konektivita**

Druh montáže Vestavná instalace  
Upevnění šrouby

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

**Rozměry**

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavná hloubka 10 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP44

Mechanická odolnost IK IK05

**Architektura**

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 10 A

**Texty**

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení S integrovanou doutnavkou  
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení 2pólový

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano