



FL302B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1150 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

**Equipement**

Nombre de rangées	7
-------------------	---

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----