



FL302B

**Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x600x300 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1150 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Cerradura de bombín Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	1
Número de aberturas de la placa de brida	0

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento
Material	Poliéster reforzado con vidrio

**Equipo**

Número de filas	7
-----------------	---

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	2
La puerta/cubierta es transparente	No

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----