



FL302B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 600X1150X300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	1150 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	300 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	κλειδαριά κυλινδρική Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	7
----------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----