



FZ044R

Reserve deur voor FR44* verdeler, IP55, 650 x 1050 mm

Technische karakteristieken

Compatibiliteit

Geschikt voor type verdeelkast	Opbouw
--------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	600 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	25 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	2
Type kastdeur	Deurstop
Soort handgreep	Zwenkgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur	Links Rechts
------------------	-----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Zonder slot

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
-----------------------------	---

Connectiviteit

Aansluitwijze	Met scharnier
---------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----