



FZ044R

Двері для щита Univers FR44* IP55, 650x1050мм

Технічні характеристики

Сумісність

Підходить для типу корпусу	Поверхневий монтаж
----------------------------	--------------------

Розміри

Висота	600 mm
Ширина	1000 mm
Глибина	25 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	2
Тип дверей шафи	Стоп-двері
Тип ручки	Поворотний важіль
Кількість замків	1

Матеріали

Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий
Матеріал	Сталь
Обробка	З порошковим покриттям

Архітектура

Позиція дверей шафи	Зліва Справа
---------------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Тип блокування	Без замка

Обладнання

Кількість секцій по ширині	4
----------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	З шарніром
-------------	------------

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----