



FZ043R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR43x

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy	Montaż natynkowy
----------------------------	------------------

Wymiary

Wysokość	600 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	25 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki	Prawy
------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Typ blokowania	Bez zamka

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
--------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Z zawiasem
----------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----