




28342089

R.classic - variador rot.univ, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Metal
Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 59 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5 - 25 °C

Textos

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Entrada de extensão Com entrada para unidade de extensão para ligação de reóstatos rotativos universais