




28342089

Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru 4 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 59 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Tlačítkový a otočný spínač

Podmínky použití

Provozní teplota 5 - 25 °C

Texty

Princip stmívání S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Napětí Napěťová zkouška je možná bez demontáže

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač