




28342089

Vriddimmer 50-420W RC Vit OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
---------------	------

Höjd	71 mm
------	-------

Bredd	71 mm
-------	-------

Djup	59 mm
------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 25 °C
------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande
------------------	---

Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
---------	--

Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
----------	--

Utförande	För skruvfästning
-----------	-------------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Expansionsenhet ingång	Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
------------------------	--