



KXB04F5

**Rijgklem G-zekering 5 x 20, 4 mm<sup>2</sup>, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 6,30 A |
|-----------------|--------|

**Vermogen**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1 W |
|----------------------------------|-----|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 54,50 mm |
| Breedte | 77,20 mm |
| Diepte  | 8 mm     |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Aansluiting**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Grijs          |
| RAL-code  | 7030           |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|