



KXB04F6

Rijgklem G-zekering 6, 3 x 32, 4 mm², schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	54,50 mm
Breedte	77,20 mm
Diepte	10 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----