



KH35A

Bloc de jonction 4phase, 2x35mm²-2x25mm² per phase, IP20, couleur: gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	49 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	62 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Installation, montage

Couple de serrage	3.50 - 3.50 Nm
-------------------	----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui