




20308989



Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
Комутаційний струм	10 A
Максимальний комутаційний струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 - 250 V
Номінальна напруга	250 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	5 - 30 °C
---------------------------------------	-----------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	50,90 mm

Обладнання

Перемикання різниці температур	0,50 K
--------------------------------	--------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes