




20308982



## Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                    |      |
|--------------------|------|
| Номінальний струм  | 10 A |
| Комутаційний струм | 10 A |

#### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |
| Номінальна напруга | 250 V       |

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Налаштування

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Заданий параметр температури комфорту | 5 - 30 °C |
|---------------------------------------|-----------|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9001 |
|---------|------|

#### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 71 mm    |
| Ширина  | 71 mm    |
| Глибина | 50,90 mm |

#### Обладнання

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перемикання різниці температур | 0,50 K |
|--------------------------------|--------|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Умови використання

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Клас енергоефективності | I (1%) |
|-------------------------|--------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |